

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 12

Bestelldaten

Bestellnummer	633912 12
GTIN	4062406060749
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637029.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M14.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 635729

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240

Kardangelen: 1 St. Nr. 636229

Knarre: 1 St. Nr. 635025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-22 mm
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel

Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	176 mm
Höhe	45 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×14
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635729 200
Systembox Typ 3A	630305 3A
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ	635025
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 633912	630304 633912
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240