

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 37-teilig, Typ: 12

Bestelldaten

Bestellnummer	634799 12
GTIN	4062406060787
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M12, für Außen-Torx® mit Gewinde M4 – M12, für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 – M12, für Innen-Torx® mit Gewinde M3 – M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 11 St. Nr. 637029 Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19

Steckschlüsseleinsätze für Torx®: 7 St. Gr. E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 6 St. Nr. 637629 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10

Schraubendrehereinsätze für Torx®: 8 St. Gr. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Quergriff: 1 St. Nr. 635729

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240

Kardangelenk: 1 St. Nr. 636229

Knarre: 1 St. Nr. 635025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Abtriebsprofil	Steckschlüssel für TORX®-Schrauben
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-10 mm
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-19 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 8 mm	637029 8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 19 mm	637029 19
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 18 mm	637029 18
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 4 mm	637629 4
Systembox Typ 4	630305 4
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 10 mm	637029 10
easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm BreitexTiefe in G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm	635429 75

Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm	635429 240
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 15 mm	637029 15
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 14 mm	637029 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 6 mm	637629 6
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 17 mm	637029 17
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 634799	630304 634799
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 8 mm	637629 8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 13 mm	637029 13
Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm	635729 200
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 5 mm	637629 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 7 mm	637629 7
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 12 mm	637029 12
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 11 mm	637029 11
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 16 mm	637029 16
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll Sechskant 10 mm	637629 10
Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ	635025
Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8	636229 3/8
12-kant-Einsatz 3/8 Zoll Schlüsselweite 9 mm	637029 9