

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 3/8 Zoll-Vierkant 19-teilig, Typ: 6

Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 633912 6 |
| GTIN | 4062406060732 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 637229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M14.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 14 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 635729

Verlängerungen: 2 St. Nr. 635429 Gr. 75; 240

Kardangelen: 1 St. Nr. 636229

Knarre: 1 St. Nr. 635025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Technische Beschreibung

| | |
|--|-----------------------|
| Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel |
| Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel | 8-22 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Verpackung | ABS-Kunststoffbox |
| Länge | 357 mm |
| Breite | 176 mm |
| Höhe | 45 mm |
| Füllgrad einer Schublade in G | 6×14 |
| Produktart | Steckschlüssel |

Zubehör

| | |
|--|---------------|
| Systembox Typ 3A | 630305 3A |
| Kardangelenk, 3/8 Zoll Typ 3/8 | 636229 3/8 |
| PUR-Schaumeinlage für Sortiment 633912 | 630304 633912 |
| Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 240 mm | 635429 240 |
| Quergriff, 3/8 Zoll ganze Länge 200 mm | 635729 200 |
| Knarre umschaltbar, 3/8 Zoll mit Auswerfer Typ | 635025 |
| Verlängerung, 3/8 Zoll ganze Länge 75 mm | 635429 75 |