

**Garant****6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637229 17
GTIN	4062406061166
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

**Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen.

**Norm:**

**DIN 3124**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	23,4 mm
Länge	27 mm
Schlüsselweite	17 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll

Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz