

Garant**6-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637229 15
GTIN	4062406061142
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Dünnwandig für Arbeiten auch an engsten Stellen.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637232; HOLEX: Nr. 637222).

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	15 mm
Länge	27 mm
Ø abtriebsseitig	20,9 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll

Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz