

Garant**12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637029 12
GTIN	4062406060978
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	12 mm
Ø abtriebsseitig	17 mm
Länge	25,5 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

