

Garant**6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll, Sechskant: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637629 10
GTIN	4062406061296
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl, blank.

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 637632; HOLEX: Nr. 637622).

Technische Beschreibung

Sechskant	10 mm
Ø antriebseitig	19 mm
Länge	46 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

