

Garant**12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 18mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 637029 18 |
| GTIN | 4062406061036 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Norm:

DIN 3124

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|------------------------|
| Ø abtriebsseitig | 24,5 mm |
| Schlüsselweite | 18 mm |
| Länge | 27 mm |
| Antriebs-Vierkant | 3/8 Zoll |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |

