

Garant**12-kant-Einsatz 3/8 Zoll, Schlüsselweite: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637029 14
GTIN	4062406060992
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten mit **HT-Drive** Profil schonen Schraubenköpfe und Muttern.

Norm:**DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Technische Beschreibung

Länge	27 mm
Schlüsselweite	14 mm
Ø abtriebsseitig	19,6 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

