

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 16-teilig, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	637712 6
GTIN	4062406061319
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 13 St. Gr. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

2 Verlängerungen: Nr. 641029 Gr. 130; 255

1 Knarre: Nr. 640025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2x3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2x6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-34 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel

Anzahl Teile	16
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Systembox Typ 4	630305 4
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 637712	630304 637712