

Garant**Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	637812 6
GTIN	4062406061333
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642229.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 17 St. Gr. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Quergriff: 1 St. 641329

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 130; 255

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629

Knarre: 1 St. Nr. 640025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	23
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	10-34 mm
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
Systembox Typ 4	630305 4
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm Breite x Tiefe in G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 637812	630304 637812
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025