

**Garant****Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 29-teilig, Typ: 6****Bestelldaten**

Bestellnummer	637912 6
GTIN	4062406061357
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumstoffeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642229.

**Verwendung:**

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22.

**Werkstoff:**

Chrome-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Steckschlüsseleinsätze: 23 St. Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm

Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

**Hinweis:**

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilbehälter Nr. 951251 Gr. 2x3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2x6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

**Technische Beschreibung**

Anzahl Teile	29
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-34 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

Systembox Typ 4-1	630310 4-1
Systembox Typ 4	630305 4
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 637912	630304 637912
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm Breite x Tiefe in G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75