

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig, Typ: 12

Bestelldaten

Bestellnummer	638012 12
GTIN	4062406061388
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumstoffeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 12-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642129.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze: 18 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. 641329 Gr. 295

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250

Kardangeln: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2x3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2x6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Schlüsselweiten-Bereich 12kt-Steckschlüssel	8-34 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Anzahl Teile	32
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-14 mm
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
Systembox Typ 4	630305 4
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 638012	630304 638012
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm Breite×Tiefe in G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10