

**Garant**
**Sortiment 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 12-teilig, Typ: 6**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	637702 6
GTIN	4062406061425
Artikelklasse	61A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

**Verwendung:**

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 – M24.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17

Quergriff: 1 St. Nr. 641329

Verlängerungen: 2 St. Nr. 641029 130; 255

Knarre: 1 St. Nr. 640025

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-17 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher

Anzahl Teile	12
Verpackung	ABS-Kunststoffbox
Länge	357 mm
Breite	176 mm
Höhe	52 mm
Füllgrad einer Schublade in G	6×14
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 17 mm	643229 17
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
Systembox Typ 3B	630305 3B
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 637702	630304 637702
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7