

Garant
Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 35-teilig, Typ: SD

Bestelldaten

Bestellnummer	638025 SD
GTIN	4062406061401
Artikelklasse	61A

Beschreibung
Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumstoffeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Das Surface Drive Profil wirkt direkt auf die Flächen der Muttern und Schrauben, empfindliche Kanten werden geschont. Auch Zwischenmaße (wie z. B. zöllige Schrauben) und abgenutzte Schrauben können mit dem Surface Drive Profil angezogen bzw. gelöst werden. Die Wobble-Fix-Verlängerungen lassen einen Schwenkwinkel zu und können durch Einrasten festgestellt werden.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M5 – M22 und 1/4 – 7/8 Zoll (amerikanische Zollabmessungen) und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M18.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant, Surface Drive: 19 St. Nr. 642325 Gr. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. Nr. 641329 Gr. 295

Verlängerungen „Wobble-Fix“: 2 St. Nr. 641129 Gr. 125; 250

Kardangelenk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Verbindungsschaft: 1 St. ähnlich Nr. 650002 Gr. 5 Antrieb Sechskant 7/16 Zoll E 11,2 - Abtrieb Vierkant 1/2 Zoll

Übergangsteile: 2 St. ähnlich Nr. 649500

Antrieb Vierkant-Einsatz 3/8 Zoll - Abtrieb Vierkant 1/2 Zoll

Antrieb Vierkant-Einsatz 1/2 Zoll - Abtrieb Vierkant 3/8 Zoll

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Hinweis:

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2×3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2×6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich Surfacedrive	8-34 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Anzahl Teile	35
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-14 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
6-kant Steckschlüssel Profil	Surfacedrive
Vierkant mit Wobble-Fix	mit Schwenkwinkel
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8×20
Produktart	Steckschlüssel

Zubehör

Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 18 mm	642325 18
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 16 mm	642325 16

6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 12 mm	642325 12
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 11 mm	642325 11
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm Breite x Tiefe in G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 638025	630304 638025
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 30 mm	642325 30
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 34 mm	642325 34
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 17 mm	642325 17
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
Systembox Typ 4	630305 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 19 mm	642325 19
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 22 mm	642325 22
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 27 mm	642325 27
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 32 mm	642325 32
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 10 mm	642325 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 24 mm	642325 24
Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 14 mm	642325 14
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 15 mm	642325 15
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 9 mm	642325 9
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 13 mm	642325 13
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6

6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 8 mm	642325 8
6-kant-Einsatz Surface Drive, 1/2 Zoll Schlüsselweite 21 mm	642325 21