

**Garant**
**Steckschlüssel-Sortiment 1/2 Zoll-Vierkant 32-teilig, Typ: 6**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	638012 6
GTIN	4062406061371
Artikelklasse	61A

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**Antriebs- / Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**; **Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.  
Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.

Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten **PUR-Schaumstoffeinlage** sicher und jederzeit griffbereit gehalten. Mit 6-kant Steckschlüsseleinsätzen Nr. 642229.

**Verwendung:**

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M6 – M22 und Innensechskantschrauben mit Gewinde M5 – M18.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Steckschlüsseleinsätze: 18 St. Gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34 mm

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

Quergriff: 1 St. 641329 Gr. 295

Verlängerungen: 3 St. Nr. 641029 Gr. 75; 125; 250

Kardangelnk: 1 St. Nr. 641629 Gr. 1/2

Knarre: 1 St. Nr. 640025 Gr. 1/2

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

**Hinweis:**

Das Sortiment bietet zusätzlich Platz für 4 St. Kleinteilebehälter Nr. 951251 Gr. 2x3/1 oder 2 St. Nr. 951251 Gr. 2x6/1 (nicht im Lieferumfang enthalten).

## Technische Beschreibung

Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-14 mm
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Abtriebsprofil	6-kant-Steckschlüssel
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel	8-34 mm
Anzahl Teile	32
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Länge	510 mm
Breite	294 mm
Höhe	61 mm
Füllgrad einer Schublade in G	8x20
Produktart	Steckschlüssel

## Zubehör

6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 255 mm	641029 255
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
Systembox Typ 4	630305 4
Systembox Typ 4-1	630310 4-1
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 638012	630304 638012
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 75 mm	641029 75
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
easyPick Kleinteilebehälter Höhe 50 mm BreitexTiefe in G / Typ 2X3/1	951251 2X3/1
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14

Quergriff, 1/2 Zoll ganze Länge 295 mm	641329 295
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
Knarre umschaltbar, 1/2 Zoll mit Auswerfer Typ	640025
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
Verlängerung, 1/2 Zoll ganze Länge 130 mm	641029 130
Kardangelenk, 1/2 Zoll Typ 1/2	641629 1/2