

**Garant****Satz 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 10-teilig, Anzahl  
Einsätze: 10****Bestelldaten**

Bestellnummer	639402 10
GTIN	4062406061418
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:****Antriebs-/Verbindungsteile** nach **DIN 3122 / 3123**;**Steckschlüsseleinsätze** nach **DIN 3124**.Innen- / Außenvierkante nach **DIN 3120**.**Verwendung:**

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 – M27.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Lieferumfang:**

Schraubendrehereinsätze

6-kant: 10 St. Nr. 643229

Gr. 4; 5; 6; 7; 8; 10;

12; 14; 17; 19

Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

**Technische Beschreibung**

Anzahl Teile	10
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel	4-19 mm

Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Länge	257 mm
Breite	147 mm
Höhe	45 mm
Füllgrad einer Schublade in G	5×10
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

## Zubehör

Systembox Typ 2	630310 2
Systembox Typ 2	630305 2
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 4 mm	643229 4
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 10 mm	643229 10
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 5 mm	643229 5
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 8 mm	643229 8
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 6 mm	643229 6
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 7 mm	643229 7
PUR-Schaumeinlage für Sortiment 639402	630304 639402
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 12 mm	643229 12
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 14 mm	643229 14
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 17 mm	643229 17
6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll Sechskant 19 mm	643229 19