

**Garant****12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 17mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642129 17
GTIN	4062406061579
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Eng tolerierte Schlüsselweiten** schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

**Norm:****DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Technische Beschreibung**

Ø abtriebsseitig	24,1 mm
Schlüsselweite	17 mm
Länge	38 mm

Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz