

**Garant****12-kant-Einsatz lang, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	642529 15
GTIN	4062406061975
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Eng tolerierte Schlüsselweiten** schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

**Norm:**

**DIN 3124-L**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642532; HOLEX: Nr. 642522).

**Technische Beschreibung**

Schlüsselweite	15 mm
Ø abtriebsseitig	21,3 mm
Länge	77 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Norm	DIN 3124

Norm	ISO 2725-1
Norm	DIN EN 3709
Norm	ASME B 107.5M
Norm	DIN EN 3710
Abtriebsprofil	12-kant-Steckschlüssel
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
mit AS-Drive-Profil	ja
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz