

**Garant****12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 34mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642129 34     |
| GTIN          | 4062406061708 |
| Artikelklasse | 61A           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Eng tolerierte Schlüsselweiten** schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

**Norm:****DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

**Technische Beschreibung**

|                  |       |
|------------------|-------|
| Ø abtriebsseitig | 45 mm |
| Länge            | 44 mm |
| Schlüsselweite   | 34 mm |

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll               |
| Norm              | DIN 3124               |
| Abtriebsprofil    | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff         | Chrom-Vanadium-Stahl   |
| Oberfläche        | verchromt              |
| Produktart        | Steckschlüssel-Einsatz |