

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz 1/2 Zoll, Sechskant: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643229 10
GTIN	4062406062132
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 7422****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

**Hinweis:**

GARANT und HOLEX 6-kant-Schraubendreher-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 643232; HOLEX: Nr. 643222).

**Technische Beschreibung**

Ø antriebseitig	22,5 mm
Länge	60 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

