

Garant**12-kant-Einsatz, 1/2 Zoll, Schlüsselweite: 26mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 642129 26 |
| GTIN | 4062406061654 |
| Artikelklasse | 61A |

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Eng tolerierte Schlüsselweiten schonen Schraubenköpfe und Muttern. **Dünnwandig** für Arbeiten auch an engsten Stellen. 12-kant (Doppelsechskant) mit Schrauben und Muttern schonendem **HT-Drive** Profil.

Norm:**DIN 3124****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Hinweis:

GARANT und HOLEX 12-kant-Steckschlüssel-Einsätze auch in Zollgrößen über unseren eShop erhältlich (GARANT: Nr. 642132; HOLEX: Nr. 642122).

Technische Beschreibung

| | |
|------------------|---------|
| Schlüsselweite | 26 mm |
| Länge | 44 mm |
| Ø abtriebsseitig | 34,5 mm |

| | |
|-------------------|------------------------|
| Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll |
| Norm | DIN 3124 |
| Abtriebsprofil | 12-kant-Steckschlüssel |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl |
| Oberfläche | verchromt |
| Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |