

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 8mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643329 8
GTIN	4062406062217
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Norm:****DIN 7422****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

**Hinweis:**

**AUFGEPASST!**

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643360

**Technische Beschreibung**

Länge	140 mm
Ø antriebseitig	22,5 mm
Sechskant	8 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

