

Garant**6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang, Sechskant: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643329 12
GTIN	4062406062231
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Norm:**DIN 7422****Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt. Dorn aus zähhartem Material mit hoher Härte, blank.

Hinweis:

AUFGEPASST!

Für dieses Produkt gibt es auch eine Alternative von GARANT!

Empfohlene Produktnummer.: 643360

Technische Beschreibung

Ø antriebseitig	22,5 mm
Länge	140 mm
Sechskant	12 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

