

 GRIDLINE

## Montagewagen mit Schubladen 75 kg, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/5



### Bestelldaten

Bestellnummer	930725 860/5
GTIN	4062406062354
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

#### Komplett mit Schubladen 36×20G.

Montagewagen in 40×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Mit **Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung** – verhindert ein Öffnen der Schubladen während des Transports. Zwingend notwendig für alle Montagewägen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100 %

Schubladen-Einzelentriegelung: Einhand

Schubladen Nutzfläche in G: 36×20

Höhe: 885 mm

Breite: 1000 mm  
 Tiefe: 600 mm  
 Nutzhöhe: 600 mm  
 Schubladengehäuse Höhe: 700 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 900 mm

## Technische Beschreibung

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladen Nutztiefe in G	20
maximale Tragfähigkeit	450 kg
Nutzhöhe	600 mm
Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	900 mm
Schubladen Nutzbreite in G	36
Gewicht	131 kg
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladen-Einzelentriegelung	Einhand
Breite	1000 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Anzahl Schubladen	5
Schubladen Nutzfläche in G	36×20
Schubladen Nutztiefe	500 mm
Rad-Ø	125 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	885 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre

Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutbreite × Nuttiefe in G	36×20G

## Zubehör

easyPick Kleinteilebehälter-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 75/1	950400 75/1
Schlitztrennleisten- / Trennwand-Sortiment Schubladen-Fronthöhe / Typ 100/1	950420 100/1
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930744 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930744 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930744 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930744 200