

Garant
**Stahl-Bohrstange A.. PDUNR 93°, für Wendeschneidplatten DN., rechts,
Schaft-Ø / Plattengröße: 50/15mm**

Bestelldaten

Bestellnummer	250626 50/15
GTIN	4062406060831
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Kniehebel	259015 8
Plattengröße	15 mm
Kniehebelschraube	259018 7
Mittenversatz L ₃	35 mm
Gesamtlänge L	350 mm
Federstift-Set	259047 2
Einstellwinkel κ	93 Grad
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Unterlegplatte	259031 28
ISO-Code Halter	A50U PDUNR/L15
Spannhöhe L ₂	48 mm
Mindestvorbohr-Ø D _{min}	63 mm
Feder-Set	259044 2
Schaft-Ø D _s	50 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	rechts

Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500