

Garant

Stahl-Bohrstange A.. PDUNL 93°, für Wendeschneidplatten DN.., links, Schaft-Ø / Plattengröße: 50/15mm

**Bestelldaten**

Bestellnummer	250627 50/15
GTIN	4062406060848
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Plattengröße	15 mm
ISO-Code Halter	A50U PDUNR/L15
Feder-Set	259044 2
Federstift-Set	259047 2
Einstellwinkel κ	93 Grad
Kniehebelschraube	259018 7
passende Wendeschneidplatte	DN.. 1506..
Mindestvorbohr-Ø D_{min}	63 mm
Gesamtlänge L	350 mm
Unterlegplatte	259031 28
Spannhöhe L_2	48 mm
Mittenversatz L_3	35 mm
Kniehebel	259015 8
Schaft-Ø D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Einsatzart	links

Innendrehtiefe bis	3×D
Innenkühlung	ja
Anwendung	Längsdrehen innen
Produktart	Bohrstange

Zubehör

PrecisionBit für Sechskant, 1/4 Zoll E 6,3 Sechskant 3 mm	674242 3
Drehmoment-Schraubendrehermit Skala, Wechselklingenaufnahme maximales Drehmoment 500 cN·m	659957 500