

 GRIDLINE

Montagewagen für Schubladen, 36×20G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0



Bestelldaten

Bestellnummer	930727 860/0
GTIN	4062406062361
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

Ausführung:

Zur Bestückung mit Schubladen 36×20G.

Montagewagen in 40×24G mit je 2 kugelgelagerten Bock- und Lenkrollen, Ø 125 mm, mit Polyurethan-Laufbelag, Lenkrollen feststellbar. Mit 4-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2K-Haptoprene®-Schiebegriffe. Eine Einzelauszug-Sicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Schubladenbestückung nur zulässig mit Nr. 930744 oder Nr. 930746 (mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung).

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Höhe: 885 mm

Breite: 1000 mm

Tiefe: 600 mm

Nutzhöhe: 600 mm

Schubladengehäuse Höhe: 700 mm

maximale Tragfähigkeit: 450 kg

Technische Beschreibung

Schubladengehäuse Höhe	700 mm
Höhe	885 mm
Tiefe	600 mm
maximale Tragfähigkeit	450 kg
Nutzhöhe	600 mm
Gewicht	65 kg
Rad-Ø	125 mm
Breite	1000 mm
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	36×20G

Zubehör

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	930744 50
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930744 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930746 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930746 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930744 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930746 200

Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	930746 300
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	930744 75
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	930746 100
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930744 150
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930746 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	930744 200
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	930744 250
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	930744 125
Schublade mit Einhand-Schubladen-Einzelentriegelung, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	930746 150