

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931005 800/7
GTIN	4062406062422
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 50, 75, 75, 100, 150, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 20×24

Höhe: 800 mm

Breite: 600 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 700 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 700 mm
 Schubladen Nutzbreite: 500 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite in G	20
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe	700 mm
Höhe	800 mm
Anzahl Tür	0
Breite	600 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Gewicht	113 kg
Tiefe	700 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931043 100
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931043 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931043 75
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931043 200
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931043 150
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931035 800