

Garant GRIDLINE

## Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/5A



### Bestelldaten

Bestellnummer	931005 800/5A
GTIN	4062406062392
Artikelklasse	9GK

### Beschreibung

#### Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

#### Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 100, 100, 125, 300

#### Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

#### Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

### Technische Beschreibung

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	24

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Tür	0
Breite	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Tiefe	700 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Schubladen	5
Nutzhöhe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Gewicht	95 kg
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×24G
Produktart	Werkzeugschrank

---

**Zubehör**

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931043 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931043 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931043 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931043 300
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931035 800