

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6**Bestelldaten**

Bestellnummer	931005 800/6
GTIN	4062406062408
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm

Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Anzahl Schubladen	6
Breite	600 mm
Nutzhöhe	700 mm
Höhe	800 mm
Gewicht	104 kg
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	20×24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931043 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931043 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931043 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931043 300
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931043 75
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931035 800