

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 20×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7****Bestelldaten**

Bestellnummer	931005 1000/7
GTIN	4062406062439
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 24×28G, mit Schubladen 20×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 125, 150, 300

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 20×24

Höhe: 1000 mm

Breite: 600 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 900 mm  
 Nutzhöhe für Schubladen: 900 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 500 mm

## Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Höhe	1000 mm
Breite	600 mm
Gewicht	123 kg
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzfläche in G	20×24
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite	500 mm
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Anzahl Tür	0
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite in G	20
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg

Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	20x24G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931043 75
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931043 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931043 300
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931043 150
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931043 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931043 125
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931035 1000