

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/15**Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1500/15
GTIN	4062406062705
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 150

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutzbreite	650 mm
Tiefe	700 mm

Gewicht	269 kg
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Breite	750 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	24
Nutzhöhe	1400 mm
Anzahl Tür	0
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Anzahl Schubladen	15
Höhe	1500 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
ComfortClose	nein

Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931163 150
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931163 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm	931155 1500