

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 20×24G, Höhe: 1000mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931035 1000
GTIN	4062406062507
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 24×28G, passend für Schubladen 20×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Passend für:**

Schubladen Nr. 931043, 931045, 931046, 931048.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

**Technische Beschreibung**

Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Höhe	1000 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm

Breite	600 mm
Gewicht	39 kg
Nutzhöhe	900 mm
Anzahl Tür	0
Tiefe in G	28
Breite in G	24
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszug Sperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	20×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse

---

## Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
-------------------------------------	-------------