

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7A**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 931105 1000/7A |
| GTIN | 4062406062583 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 1000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 900 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 900 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

| | |
|--|---------|
| Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand | nein |
| ComfortClose | nein |
| Gewicht | 149 kg |
| Schubladen Nutzfläche in G | 26x24 |
| Schubladen Nutzbreite in G | 26 |
| Schubladen Nutztiefe | 600 mm |
| Tiefe | 700 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 24 |
| Schubladen Fronthöhe | 50 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 125 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 150 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 200 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 200 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 650 mm |
| Anzahl Schubladen | 7 |
| Höhe | 1000 mm |
| Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm |
| Anzahl Tür | 0 |
| Breite | 750 mm |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Nutzhöhe | 900 mm |
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein |
| Anzahl Auszugboden | 0 |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 75 kg |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckesinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut | 26x24G |
| Produktart | Werkzeugschrank |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm | 931163 150 |
| Schlossblende für GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 931163 75 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 931163 100 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm | 931163 50 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm | 931163 200 |
| Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm | 931163 125 |
| Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm | 931155 1000 |