

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 800/6
GTIN	4062406062521
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 125, 250

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

Schubladen Nutztiefe in G	24
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein

Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Höhe	800 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	6
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	700 mm
Gewicht	125 kg
ComfortClose	nein
Tiefe	700 mm
Breite	750 mm
Anzahl Tür	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszug Sperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931163 125
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931163 75
Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931163 250
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931155 800