

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/6****Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1000/6
GTIN	4062406062552
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 100, 150, 200, 300

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 1000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 900 mm  
 Nutzhöhe für Schubladen: 900 mm  
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

## Technische Beschreibung

Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Gewicht	138 kg
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Tür	0
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	6
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Höhe	1000 mm
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe	900 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Breite	750 mm
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0
Materialstärke	1,2 mm

Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugsperr
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

## Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931163 300
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931163 200
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931163 150
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931155 1000