

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 800/7



Bestelldaten

Bestellnummer	931105 800/7
GTIN	4062406062545
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 800 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 700 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 700 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	24
ComfortClose	nein
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Gewicht	136 kg
Nutzhöhe für Schubladen	700 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Tiefe	700 mm
Breite	750 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Höhe	800 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Nutzhöhe	700 mm
Anzahl Tür	0
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Anzahl Auszugboden	0

Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesinsatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnamensattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931163 75
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931163 150
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931163 125
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 800 mm	931155 800