

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/9****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 931105 1250/9 |
| GTIN          | 4062406062644 |
| Artikelklasse | 9GK           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

**Bestückung:**

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 100, 125, 125, 150, 200, 200

**Lackierung:**

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

**Hinweis:**

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

**Technische Beschreibung**

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Tiefe                | 700 mm |
| Schubladen Nutztiefe | 600 mm |

|  |               |
|--|---------------|
| Nutzhöhe für Schubladen                        | 1150 mm       |
| Höhe   | 1250 mm       |
| Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand   | nein          |
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar         | ja            |
| Schubladen Nutzbreite                          | 650 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 75 mm         |
| Schubladen Fronthöhe                           | 75 mm         |
| Schubladen Fronthöhe                           | 100 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 100 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 125 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 125 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 150 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 200 mm        |
| Schubladen Fronthöhe                           | 200 mm        |
| ComfortClose                                   | nein          |
| Schubladen Nutzbreite in G                     | 26            |
| Schubladen Nutztiefe in G                      | 24            |
| Gewicht  | 187 kg        |
| Breite   | 750 mm        |
| Anzahl Schubladen                              | 9             |
| Anzahl Tür                                     | 0             |
| Schubladen Nutzfläche in G                     | 26x24         |
| Nutzhöhe                                       | 1150 mm       |
| Anzahl Auszugboden                             | 0             |
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein          |
| Materialstärke                                 | 1,2 mm        |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit           | 75 kg         |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)            | 100 %         |
| Schubladenauszug                               | Auszugssperre |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm   |
| Stiftzylinderschloss       | modularer Steckesinsatz   |
| Farbauswahl                | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnamensattribut      | 26x24G  |
| Produktart                 | Werkzeugschrank   |

## Zubehör

|  |             |
|--|-------------|
| Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm         | 931163 75   |
| Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm        | 931163 125  |
| Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm        | 931163 150  |
| Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm        | 931163 100  |
| Schublade,75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm        | 931163 200  |
| Schlossblende für GridLine Typ HU21                | 914227 HU21 |
| Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1250 mm | 931155 1250 |