

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1500/10**Bestelldaten**

Bestellnummer	931105 1500/10
GTIN	4062406062699
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**HINWEIS: Farbauswahl möglich****Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 100, 100, 100, 100, 150, 200, 200, 200, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 1500 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm

Nutzhöhe: 1400 mm

Nutzhöhe für Schubladen: 1400 mm

Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Breite	750 mm
Schubladen Nutzbreite in G	26
Anzahl Tür	0
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Nutzhöhe	1400 mm
Gewicht	213 kg
Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Anzahl Schubladen	10
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe	700 mm
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Höhe	1500 mm

ComfortClose	nein
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931163 200
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931163 100
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931163 150
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1500 mm	931155 1500