

Garant**Klemmdrehhalter PSBNR 75°, für Wendeschneidplatten SN., rechts, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251106 40/19
GTIN	4062406060855
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Funktionsbreite L ₄	35 mm
Schaftgröße	40 mm
Kopflänge L ₁	48 mm
Kniehebel	259015 1
Plattengröße	19 mm
Feder-Set	259044 1
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Gesamtlänge L	250 mm
ISO-Code Halter	PSBNR/L 4040S19
Unterlegplatte	259031 16
Federstift-Set	259047 1
Kniehebelschraube	259018 1
Norm	Werksnorm
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter