

Garant**Klemmdrehhalter PSBNL 75°, für Wendeschneidplatten SN., links, Schaft- / Plattengröße: 40/19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	251107 40/19
GTIN	4062406060862
Artikelklasse	21T

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	250 mm
Funktionsbreite L ₄	35 mm
Feder-Set	259044 1
Kniehebelschraube	259018 1
Unterlegplatte	259031 16
Kniehebel	259015 1
ISO-Code Halter	PSBNR/L 4040S19
Federstift-Set	259047 1
Schaftgröße	40 mm
Plattengröße	19 mm
passende Wendeschneidplatte	SN.. 1906..
Kopflänge L ₁	48 mm
Norm	Werksnorm
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein

Datenblatt

Einstellwinkel κ	75 Grad
Anwendung	Längsdrehen außen
Anwendung	Plandrehen
Anwendung	Längsdrehen außen
Produktart	Klemmdrehhalter