

Garant**6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Haltekugel, Sechskant: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637609 10
GTIN	4062406062859
Artikelklasse	61A

Beschreibung**Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

Vorteil:

6-kant Schraubendreher-Einsatz mit Haltekugel, für eine feste Klemmung der aufgesteckten Schraube

Norm:

DIN 7422

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

Technische Beschreibung

Sechskant	10 mm
Ø antriebseitig	17,5 mm
Länge	100 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

