

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz 3/8 Zoll lang, mit Haltekugel, Sechskant: 4mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	637609 4
GTIN	4062406062811
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aus hochwertigem Stahl geschmiedet, innen angesenkt für schnelles Erfassen der Schraubenköpfe. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Vorteil:**

6-kant Schraubendreher-Einsatz mit Haltekugel, für eine feste Klemmung der aufgesteckten Schraube

**Norm:**

**DIN 7422**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø antriebseitig	17,5 mm
Sechskant	4 mm
Länge	107 mm
Antriebs-Vierkant	3/8 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

