

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/10**Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 931115 1000/10 |
| GTIN | 4062406062927 |
| Artikelklasse | 9GK |

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 75, 75, 100, 100, 100, 100, 100, 100

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

| | |
|------|---------|
| Höhe | 1000 mm |
|------|---------|

| | |
|--|--------|
| Schließsystem elektronisch – umrüstbar | ja |
| Schubladen Nutzfläche in G | 26×24 |
| Nutzhöhe für Schubladen | 900 mm |
| Schubladen Nutzbreite | 650 mm |
| ComfortClose | nein |
| Gewicht | 183 kg |
| Tiefe | 700 mm |
| Breite | 750 mm |
| Nutzhöhe | 900 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 75 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Fronthöhe | 100 mm |
| Schubladen Nutztiefe in G | 24 |
| Anzahl Schubladen | 10 |
| Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand | nein |
| Schubladen Nutztiefe | 600 mm |
| Schubladen Nutzbreite in G | 26 |
| Anzahl Tür | 0 |
| Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz | nein |
| Anzahl Auszugboden | 0 |
| Materialstärke | 1,2 mm |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % |
| Schubladenauszug | Auszugssperre |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm |
| Stiftzylinderschloss | modularer Steckeinsatz |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktnameattribut | 26x24G |
| Produktart | Werkzeugschrank |

Zubehör

| | |
|--|-------------|
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm | 931165 75 |
| Schlossblende für GridLine Typ HU21 | 914227 HU21 |
| Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm | 931165 100 |
| Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm | 931155 1000 |