

**Garant****6-kant-Schraubendreher-Einsatz, 1/2 Zoll, lang mit Haltekugel, Sechskant: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	643360 10
GTIN	4062406062903
Artikelklasse	61A

**Beschreibung****Ausführung:**

Aufwändige Herstellung aus zwei Teilen. Optimal gehärteter Körper zum Aufnehmen und Weiterleiten der Antriebsenergie. Eng tolerierter Innenvierkant für sicheren und stabilen Sitz am Betätigungswerkzeug. Innenvierkant nach **DIN 3120**.

**Vorteil:**

6-kant Schraubendreher-Einsatz **mit Haltekugel**, für eine feste Klemmung der aufgesteckten Schraube.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt.

**Technische Beschreibung**

Ø antriebseitig	23,5 mm
Länge	140 mm
Sechskant	10 mm
Antriebs-Vierkant	1/2 Zoll
Abtriebsprofil	6-kant-Schraubendreher
Produktart	Steckschlüssel-Einsatz

