

Garant GRIDLINE

**Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 26×24G, Höhe: 1250mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	931155 1250
GTIN	4062406063139
Artikelklasse	9GK

**Beschreibung****Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 30×28G, passend für Schubladen 26×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

**Passend für:**

Schubladen Nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

**Lackierung:**

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

**Technische Beschreibung**

Breite	750 mm
Anzahl Tür	0
Tiefe	700 mm
Gewicht	50 kg

Höhe	1250 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Nutzhöhe	1150 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Tiefe in G	28
Breite in G	30
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse