

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1250/7**Bestelldaten**

Bestellnummer	931115 1250/7
GTIN	4062406062934
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 75, 75, 100, 150, 200, 250, 300

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Technische Beschreibung

Schubladen Nutztiefe	600 mm
----------------------	--------

ComfortClose	nein
Nutzhöhe	1150 mm
Breite	750 mm
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Anzahl Tür	0
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Gewicht	166 kg
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Schubladen Nutzbreite in G	26
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	250 mm
Schubladen Fronthöhe	300 mm
Anzahl Schubladen	7
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Tiefe	700 mm
Nutzhöhe für Schubladen	1150 mm
Höhe	1250 mm
Anzahl Auszugboden	0
Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm

Stiftzylinderschloss	modularer Steckeinsetz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931165 200
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 300 mm	931165 300
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931165 150
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931165 75
Schublade,200 kg Schubladen-Fronthöhe 250 mm	931165 250
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1250 mm	931155 1250