

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen, 26×24G, Höhe: 1500mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	931155 1500
GTIN	4062406063146
Artikelklasse	9GK

Beschreibung**Ausführung:**

Werkzeugschrankgehäuse in 30×28G, passend für Schubladen 26×24G. Zur Aufnahme von Schubladen im 25-mm-Raster. Gehäuse zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Passend für:

Schubladen Nr. 931163, 931165, 931166, 931168.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet.**

Hinweis:

Bei der Bestückung der Werkzeugschrankgehäuse mit Schubladen ist zu beachten, dass die Summe der einzelnen Schubladen-Fronthöhen die Schranknutzhöhe ergibt.

Technische Beschreibung

Nutzhöhe für Schubladen	1400 mm
Gewicht	57 kg
Tiefe	700 mm
Anzahl Tür	0

Höhe	1500 mm
Breite	750 mm
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe	1400 mm
Tiefe in G	28
Breite in G	30
Ausführung	zur Selbstbestückung
maximale Tragfähigkeit	4000 kg
Anzahl Auszugboden	0
Anzahl Schubladen	0
Materialstärke	1,2 mm
Schubladenauszug	Auszugsperr
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G	26×24G
Produktart	Werkzeugschrankgehäuse