

Garant GRIDLINE

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 200 kg, 26×24G, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 1000/7A



Bestelldaten

Bestellnummer	931115 1000/7A
GTIN	4062406062781
Artikelklasse	9GK

Beschreibung

HINWEIS: Farbauswahl möglich

Ausführung:

Komplett bestückter Werkzeugschrank in 30×28G, mit Schubladen 26×24G. Zentral verschließbar durch Stiftzylinderschloss. **100% Vollauszug-Schubladen** mit Differenzialauszug. Schubladen mit Stanzungen im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm). Eine Einzelauszugsicherung verhindert das gleichzeitige Öffnen mehrerer Schubladen. Schublade **50 mm mit 75 kg** Tragfähigkeit. Schublade **ab 75 mm mit 200 kg** Tragfähigkeit.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200, 200

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten Schubladen anthrazit RAL 7016, **pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.**

Hinweis:

Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Schubladen Nutzfläche in G: 26×24

Höhe: 1000 mm

Breite: 750 mm

Tiefe: 700 mm
 Nutzhöhe: 900 mm
 Nutzhöhe für Schubladen: 900 mm
 Schubladen Nutzbreite: 650 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schubladen	7
Schließsystem elektronisch – umrüstbar	ja
Nutzhöhe für Schubladen	900 mm
Anzahl Tür	0
ComfortClose	nein
Rillengummi-Einlage in 3-seitigen Abrollrand	nein
Tiefe	700 mm
Schubladen Nutzbreite	650 mm
Gewicht	149 kg
Breite	750 mm
Höhe	1000 mm
Schubladen Nutztiefe	600 mm
Schubladen Nutzfläche in G	26×24
Schubladen Fronthöhe	50 mm
Schubladen Fronthöhe	75 mm
Schubladen Fronthöhe	100 mm
Schubladen Fronthöhe	125 mm
Schubladen Fronthöhe	150 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Fronthöhe	200 mm
Schubladen Nutztiefe in G	24
Schubladen Nutzbreite in G	26
Nutzhöhe	900 mm
Anzahl Auszugboden	0

Unterbau unter höhenverstellbaren Arbeitsplatz	nein
Materialstärke	1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit	200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug)	100 %
Schubladenauszug	Auszugssperre
Höhenverstellung im Raster	25 mm
Stiftzylinderschloss	modularer Steckesatz
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnameattribut	26x24G
Produktart	Werkzeugschrank

Zubehör

Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 200 mm	931165 200
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 100 mm	931165 100
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 150 mm	931165 150
Schlossblende für GridLine Typ HU21	914227 HU21
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 75 mm	931165 75
Schublade, 200 kg Schubladen-Fronthöhe 125 mm	931165 125
Werkzeugschrankgehäuse für Schubladen Höhe 1000 mm	931155 1000
Schublade, 75 kg Schubladen-Fronthöhe 50 mm	931163 50